




Anschlussmöglichkeiten unterschiedlicher Druckminderer an genormte Flaschengrößen



Genormte und verfügbare Flaschengrößen für Deutschland - Stickstoff (N<sub>2</sub>) und Formiergas 95/5 (N<sub>2</sub>H<sub>2</sub>)

Füllmenge	1 Liter	2,2 Liter	10 Liter	50 Liter	Füllmenge	1 Liter	2,2 Liter	5 Liter	10 Liter	20 Liter	50 Liter
Typ	nicht wiederbefüllbar	nicht wiederbefüllbar	wiederbefüllbar	wiederbefüllbar	Typ	nicht wiederbefüllbar	nicht wiederbefüllbar	wiederbefüllbar	wiederbefüllbar	wiederbefüllbar	wiederbefüllbar
Geisler-Bestellnummer	KL-221	KL-288	-	-	Geisler-Bestellnummer	KL-222	KL-428	-	-	-	-
<b>Formiergas 95/5 (N<sub>2</sub>H<sub>2</sub>)</b>					<b>Stickstoff (N<sub>2</sub>)</b>						
Nenndruck	110 bar	110 bar	200 bar	200 bar	Nenndruck	110 bar	110 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
Anschlussgewinde	M 10 x 1 RH Rechtsgewinde	M 10 x 1 RH Rechtsgewinde	W 21,80 x 1/14 LH Linksgewinde	W 21,80 x 1/14 LH Linksgewinde	Anschlussgewinde	M 10 x 1 RH Rechtsgewinde	M 10 x 1 RH Rechtsgewinde	W 24,32 x 1/14 RH Rechtsgewinde			

